

治療成功率の向上、そして患者さんのために ラバーダム 始めてみませんか？



1. 隔離により、唾液による感染の防止。

2. 防湿によりセメント・ボンディング材の接着力を引き出し、精密な処置をサポート。

3. マイクロスコープなどの拡大視野での治療部位への集中による時間短縮スムーズな診療環境構築に。

4. 器具・薬剤誤飲リスクの低減により患者様への安全な治療環境づくり

ラバーダムの必要性を患者様に丁寧に説明することで先生への信頼性・医院価値の向上につながります。



Made in Malaysia

BSA からのご提案 1 BSA デンタルラバーダム

高品質なマレーシア製ゴム使用。
適度な伸縮性と強度を備え、良好な術野の確保をサポート。
サイズは5インチと6インチの2種類
厚みも0.14mm・0.18mmの2種類をご用意しています。

●一般医療機器 歯科用ラバーダム ●届出番号:23B2X00017000377 ●素材:天然ラテックス カラー:ブルー ●未滅菌 ●無香料

商品コード	サイズ	厚み	入数	標準価格
4071	5インチ	0.14mm	52枚	¥880 /箱(税別)
4073	(127×127mm)	0.18mm		
4072	6インチ	0.14mm	36枚	
4074	(152×152mm)	0.18mm		

1枚あたり
17円~
の経済性



動画で解説!
ウイングテクニック
の基本手順はこちら


その2 BSA カーボンファイバー ラバーダムフレーム

重量わずか13g。軽量性と耐久性を両立。

フレーム部にカーボンファイバー素材を採用し、13gの軽量化を実現しました。患者様の装着時の負担を軽減し、柔軟な操作を可能にします。134℃のオートクレーブ滅菌に対応し、衛生的に繰り返しご使用いただけます。

商品コード	入数	標準価格
6550	1個	¥800 /袋(税別)

●一般医療機器 歯科用ラバーダムフレーム ●届出番号:23B2X00017000388
●素材:カーボンファイバ ●134℃オートクレーブ(5分)乾燥工程不可



その3 BSA レジックランプ


収納ケース付▶

歯面へのコンタクトが優しく、金属製クランプに比べ、
歯牙を傷つけにくいPEEK樹脂を採用。

金属製クランプに比べ、歯牙や修復物の当たりがマイルドな高強度レジック製のクランプです。前歯部から大臼歯部まで、計3タイプ×2個の合計6個セット。メタルフリー症例や繊細な保持が求められるケースに適しています。134℃のオートクレーブ滅菌に対応し、衛生的に繰り返しご使用いただけます。

商品コード	入数	標準価格
6548	6個	¥1,500 /ケース(税別)

●一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ
●届出番号:23B2X00017000387
●素材:PEEK ●134℃オートクレーブ(5分)乾燥工程不可



その4 BSA クランプフォーセップ

先端に10度の傾斜を設けた、臼歯部へアクセスしやすい独自設計。

操作性を追求したステンレス製フォーセップです。クランプの着脱をスムーズにするため、先端部に10度の角度(アンジェーション)を設定。グリップを緩めることでクランプがスムーズに離脱する設計となっており、意図した位置へのスムーズな留置をサポートします。

商品コード	入数	標準価格
6552	1本	¥3,200 /袋(税別)

●一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ鉗子
●届出番号:23B2X00017000391
●素材:ステンレス鋼 ●134℃オートクレーブ(5分)



関連製品 隔離をサポートする操作性に優れた光重合型リキッドダム!!



大人気商品!!

販売名: レジーナマルチ ●届出番号: 22B2X00017000167

ラバーダム防湿の際、複雑な解剖学的形態などによって生じるわずかな隙間へ塗布することで、唾液の漏れ出しや進入をしっかりと遮断します。

商品コード	セット内容	入数	標準価格
7810	2gシリコンジ×5 先端チップφ0.5mm×25	1ケース	¥4,200 /箱(税別)

光照射
10秒で
ゴム状に硬化

